

KOIZUMI

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7
TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432



Muteki
Mirror

Muteki Mirror / Esté 2019-2020 CATALOG



Esté



すみずみまで映し出す、ムテキの美しさ

あなたのキレイはあなた自身から生まれる。
輝くミラーを通して、自らの美しさの種に気がつく。
種から美しさの花を咲かせるのは、あなたから生まれる自信。
そんなムテキの美しさをあますことなく映し出す
「KOIZUMI Muteki Mirror シリーズ」。





HOLLYWOOD MIRROR

KBE-3170/S、KBE-3171/S

華やかな女優気分で、美しい肌のお手入れを



調色(3色)



W300
H400
mm
ミラーサイズ



調光LED
ライト

NEW



ハリウッドミラー KBE-3170/S

・オープン価格 4981747070265 ・拡大率:等倍のみ ・鏡サイズ:300(W)×400(H)mm
・3色調色LEDライト(昼光色/昼白色/電球色) ・調光LEDライト(電源長押し)
・電源方式:(交流式)AC100-240V 50/60Hz(専用ACアダプター使用) ・サイズ:約380
(W)×100(D)×461(H)mm ・質量:約2.9kg ・付属品:ACアダプター、耐震マット×2



調色(3色)



W250
H300
mm
ミラーサイズ



調光LED
ライト

NEW



ハリウッドミラー KBE-3171/S

・オープン価格 4981747070272 ・拡大率:等倍のみ ・鏡サイズ:250(W)×300(H)mm
・3色調色LEDライト(昼光色/昼白色/電球色) ・調光LEDライト(電源長押し)
・電源方式:(交流式)AC100-240V 50/60Hz(専用ACアダプター使用) ・サイズ:約331
(W)×80(D)×369(H)mm ・質量:約2.0kg ・付属品:ACアダプター、耐震マット×2

3色のLEDライト

3色調色が可能で、様々なシーンでの見え方を確認できます。



3色ライトでメイクをサポートするサロンスタイル



拡大鏡 KBE-3100/S

・オープン価格 4981747063823 ・拡大率:等倍/5倍(裏表回転式) ・鏡サイズ:φ200mm
・LEDライト ・2電源方式:(交流式)AC100V-240V 50/60Hz(専用ACアダプター使用)
(乾電池式)DC6V 単3アルカリ乾電池4本(別売) ・サイズ:約302(W)×153(D)×440(H)mm
・質量:約1.7kg ・付属品:ACアダプター



拡大鏡 KBE-3090/S

・オープン価格 4981747062079 ・拡大率:等倍/5倍(裏表回転式) ・鏡サイズ:φ170mm
・LEDライト ・2電源方式:(交流式)AC100V-240V 50/60Hz(専用ACアダプター使用)
(乾電池式)DC6V 単3アルカリ乾電池4本(別売) ・サイズ:約273(W)×140(D)×397(H)mm
・質量:約1.4kg ・付属品:ACアダプター

3色のLEDライト

3色調色が可能で、様々なシーンでの見え方を確認できます。



スタンダードな おうちサイズ



拡大鏡 KBE-3010/S

・オープン価格 4981747051288 ・拡大率:等倍/5倍(裏表回転式) ・鏡サイズ:φ145mm ・LEDライト ・2電源方式:(交流式)AC100V-240V 50/60Hz(専用ACアダプター使用)
(乾電池式)DC6V 単3アルカリ乾電池4本(別売) ・サイズ:約250(W)×140(D)×357(H)mm
・質量:約1.4kg ・付属品:ACアダプター



デコルテまでチェックできる オーバル型



拡大鏡 KBE-3110/S

・オープン価格 4981747063830 ・拡大率:等倍/5倍(裏表回転式) ・鏡サイズ:142(W)×188(H)mm ・LEDライト
・2電源方式:(交流式)AC100V-240V 50/60Hz(専用ACアダプター使用)
(乾電池式)DC6V 単3アルカリ乾電池4本(別売) ・サイズ:約225(W)×142(D)×360(H)mm
・質量:約1.3kg ・付属品:ACアダプター



小物トレイ付で
コーディネートにも便利



拡大鏡 KBE-3120/S
・オープン価格 4981747063847 ・拡大率: 等倍/5倍(裏表回転式) ・鏡サイズ: φ131mm ・LEDライト ・電源方式: DC6V 単4アルカリ乾電池4本(別売) ・サイズ: 約205(W)×179(D)×315(H)mm ・質量: 約870g

スタンドもできる
手鏡タイプ



拡大鏡 KBE-3030/S
・オープン価格 4981747051301 ・拡大率: 等倍/7倍(裏表回転式) ・鏡サイズ: φ115mm ・LEDライト ・電源: DC6V 単4アルカリ乾電池4本(別売) ・サイズ: 約182(W)×36(D)×310(H)mm ・質量: 約570g

LED MIRROR SERIES ALL LINE-UP

											
											
拡大率	等倍のみ	等倍のみ	等倍/5倍 (裏表回転式)	等倍/5倍 (裏表回転式)	等倍/5倍 (マグネット脱着式)	等倍/5倍 (裏表回転式)	等倍/5倍 (裏表回転式)	等倍/5倍 (裏表回転式)	等倍/7倍 (裏表回転式)	等倍/5倍 (マグネット脱着式)	等倍/3倍
鏡サイズ	W300×H400mm	W250×H300mm	φ200mm	φ170mm	W217×H148mm	φ145mm	W142×H188mm	φ131mm	φ115mm	W148×H217mm	φ70mm
LED	3色LEDライト 3色調色が可能で、 様々なシーンでの 見え方を確認できます。   					昼光色のみ	昼光色のみ	昼光色のみ	昼光色のみ	昼光色のみ	昼光色のみ
調光	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×
本体サイズ	約380(W)×100(D) ×461(H)mm	約331(W)×80(D) ×369(H)mm	約302(W)×153(D) ×440(H)mm	約273(W)×140(D) ×397(H)mm	約223(W)×161(D) ×303(H)mm	約250(W)×140(D) ×357(H)mm	約225(W)×142(D) ×360(H)mm	約205(W)×179(D) ×315(H)mm	約182(W)×36(D) ×310(H)mm	約167(W)×28(D) ×238(H)mm	約91(W)×91(D) ×17(H)mm
本体質量	約2.9kg	約2.0kg	約1.7kg	約1.4kg	約610g	約1.4kg	約1.3kg	約870g	約570g	約480g	約130g




華やかで充実した外出に。充電器付コンパクトミラー



LEDライト

正面から照らすライトではっきり映る。



モバイルバッテリー(3000mAh)

外出時のスマホ充電にも便利。



LEDミラー KBE-3200/VP・P・W

・オープン価格 ・カラー:VP(ビビッドピンク)4981747070302 P(ピンク)4981747070319 W(ホワイト)4981747070326 ・拡大率:等倍/3倍 ・鏡サイズ:φ70mm ・LEDライト ・電源:リチウムイオン電池 3.7V 3000mAh/11.1Wh
・電源方式:充電式 ・定格入力(IN):DC5V1A(端子:micro USB Type B)
・定格出力(OUT):DC5V2.1A(端子:USB Type A) ・サイズ:約91(W)×91(D)×17(H)mm ・質量:約130g ・付属品:USBケーブル、ポーチ



NEW


コーディネートに便利な小物トレイ付タイプ



拡大率5倍



角度も自由に回転



便利な小物トレイ



3色のLEDライト

3色調色が可能で、様々なシーンでの見え方を確認できます。



LEDミラー KBE-3180/N

・オープン価格 4981747070289 ・拡大率:等倍/5倍(マグネット着脱式)
・鏡サイズ:217(W)×148(H)mm ・3色調色LEDライト(昼光色/昼白色/電球色)
・調光LEDライト(電源長押し) ・2電源方式:(USB給電式)入力端子:micro USB Type B (乾電池式)DC4.5V 単3アルカリ乾電池3本(別売) ・サイズ:約223(W)×161(D)×303(H)mm ・質量:約610g ・付属品:USBケーブル



場所をとらない、スリムなスタンドタイプ




拡大率5倍



LEDライト



卓上式スタンドタイプ



LEDミラー KBE-3190/P

・オープン価格 4981747070296 ・拡大率:等倍/5倍
(マグネット着脱式) ・鏡サイズ:148(W)×217(H)mm
・LEDライト(昼光色) ・2電源方式:(USB給電式)
入力端子:micro USB Type B (乾電池式)DC4.5V
単3アルカリ乾電池3本(別売) ・サイズ:約167(W)×
28(D)×238(H)mm ・質量:約480g ・付属品:USB
ケーブル





うつくしく、うるはしく、かぐはしく。

キレイになるには、やっぱり手間も、時間も必要…

そんな面倒なお手入れは、そろそろ終わりにしませんか？

忙しい毎日でも、おうちで気軽にスペシャルケアを楽しんで

花のようにみずみずしく、うるはしい素肌へ。

日本の女性を美しくするために生まれた

「KOIZUMIエステシリーズ」。



ウォッシュ&ボディエステで まばゆく美しい肌へ

手持ちでも使える

体の隅々までしっかり洗いやすい。



回転スピード 2段階調節

USB充電式 コードレスタイプ 専用ACアダプター付

(本体側USB Type-C充電対応)

防水仕様

お風呂での使用もOK！



ロングアーム

背中までしっかり届く。



本山先生のワンポイントアドバイス

セルフケアが難しい背中や美しく見せたいデコルテは、実は汗の分泌が多く、汚れがたまりやすい場所でもあります。特に背中では石鹸やシャンプーのすすぎ残しが多く、ケアを放置しておくと、嫌な体臭や背中ニキビの原因になると言われています。ボディブラシは、そんな手の届かない部分までしっかり洗うことができ、毛がとても柔らかく肌への負担も少ないのでおすすめです！

(社)国際毛髪皮膚科学研究所 代表理事
五感ホームケアセラピスト・ケアアドバイザー
本山 典子 先生



NEW

3つのアタッチメント



ノーマルブラシ

手では落としきれない毛穴の汚れをしっかり洗浄。届きにくい背中への汚れにも。



センシティブブラシ

極細毛で、汚れを優しく洗浄。わき下などデリケートな部分の使用に。



エステローラー

心地よい5つのボールでボディエステ。二の腕やふくらはぎ、お腹周りのケアにも。



防水設計



高速回転




ウォッシュ&
ボディエステ

ボディブラシ KLC-0400/W

・オープン価格 4981747069764 ・電源：リチウムイオン電池 ・電源方式：充電式(専用ACアダプター使用、端子：USB Type C) ・充電時間：約2時間 ・電池使用可能時間：約40分 ・スピード調節：低速/高速 ・サイズ：約100(W)×80(D)×420(H)mm ・質量：約415g ・付属品：ACアダプター、アタッチメント(ノーマルブラシ/センシティブブラシ/エステローラー)、ロングアーム

エア・振動・温め じんわり心地よい目もとエステ



表示も見やすい 簡単なリモコン

わかりやすい表示

操作も簡単3ステップ

1. 電源をいれ、お好みのモードに設定します。
2. 目もとに装着(一時停止状態)。
3. 「スタート/一時停止」ボタンを押して動作開始。

- エア選択 エア・振動モード選択 [6パターン]
- 温め 温め切り替え [High/Low/Off]
- タイマー タイマー機能 [5/10/15分]



アイケアを心地よく[エア×振動×温め]の3機能

『振動』と『エア』によって心地よい圧を与え、目もとやこめかみなどを優しくケアします。じんわり暖かな『温め』機能と一緒に使えば、心地よいエステタイムを楽しめます。



洗える清潔仕様

マスクの裏面は洗える取り外しマスクカバー付。



エアーマスク KRX-4010/P

・オープン価格 4981747061836 ・2電源方式:〈交流式〉AC100V-240V 50/60Hz (専用ACアダプター使用) 〈乾電池式〉DC6V 単3アルカリ乾電池×4本(別売)
・サイズ:〈マスク〉約198(W)×124(D)×86(H)mm 〈コントローラー〉約65(W)×42(D)×142(H)mm ・質量:約500g ・付属品:ACアダプター

クレンジングから超音波ケア、保湿ケアまで 美肌のためのトータルエステ

おうちエステ
フルコース

クレンジング

×

超音波ケア


×

保湿ケア



クレンジング


温めながら美顔器クレンジング。



※汚れの取れ方には個人差があります


ハリと弾力

超音波の振動でハリと弾力を。



保湿ケア

超音波の振動によって毛穴の奥まで洗浄。




毛穴汚れと、古い角質にさよなら すっぴん美人の超音波ピーリング



古い角質・皮脂汚れも取れてすっきり

超音波の振動によって毛穴の奥まで洗浄。



小鼻の角栓汚れも除去

※効果には個人差があります




超音波ピーリング KBE-2710/P

・オープン価格 4981747061799 ・入切/選択ボタン(強/弱) ・オートオフ機能 ・チタンコーティング ・電源 ACアダプター: AC100V-240V 50/60Hz 本体: リチウムポリマー電池(DC3.7V, 500mAh) ・充電式 ・充電時間: 約2時間
・ACアダプター ・サイズ: 約46(W)×28(D)×175(H)mm ・質量: 約110g

クリアな肌へと導く
やさしいエステ洗顔



皮脂・毛穴汚れをオフ
超回転ブラシで汚れをしっかり除去。



イメージ図

洗顔ブラシ KBE-2320/P

・オープン価格 4981747061829 ・入切/スピード切換え(低速/高速) ・回転切換え(右回転/交互回転) ・防水設計
・電源:DC3V 単4アルカリ乾電池2本(別売) ・アタッチメント:顔全体用ブラシ ・サイズ:約43(W)×38(D)×175(H)mm
・質量:約106g(本体のみ)

目もと、口もと、ほうれい線を集中ケア
女を上げるパーツエステ



キャップ付き

保湿ケア×HOT×振動のトリプルケアでパーツ保湿
気になる目もと、口もと、ほうれい線を、美容液とスポットケアを使って集中保湿ケア。



すっきり、目もとパッチリ

魅力的なぷっくり唇に

ほうれい線に潤い

スポットケア KBE-1320/P

・オープン価格 4981747061805 ・保湿ケア+HOT+振動 ・無動作時オートオフ機能 ・チタンコーティング ・電源:
DC3V 単4アルカリ乾電池2本(別売) ・サイズ:約28(W)×28(D)×130(H)mm ・質量:約36g

フェイスローラーも吸引も、これ1つ
毛穴もすっきり小顔エステ



ワイドカップ

スポットカップ

老廃物をためないことが美肌への近道
フェイスローラーで輪郭すっきり、吸引アタッチメントで毛穴汚れをしっかりオフ。



吸引＆フェイスローラー KBE-1920/P

・オープン価格 4981747061812 ・吸引力2段切換え(High/Low) ・回転方向切換え(Right/Left) ・18金メッキコーティング
ポール ・電源:DC3V 単4アルカリ乾電池2本(別売) ・アタッチメント:ワイドカップ、スポットカップ、フェイスローラー
・サイズ:約50(W)×53(D)×154(H)mm ・質量:約158g ・水洗い:本体は水洗いできません、アタッチメントは水洗いOK

KBE-1120、KBE-1320は化粧品と一緒にお使いいただく商品です。
器具単品では記載の効果は得られません。器具の効果は個人差があります。

安全に関するご注意

ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

下記のような医療用電気機器を
お使いの方は絶対に使用しない。

取扱説明書はホームページからでもご覧いただけます。
<https://www.koizumiseiki.jp/>

医療用電子機器の誤作動をまねく恐れがあります。

●ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器 ●人工心臓などの生命維持用医療用電子機器
●心電計などの装着型の医療用電子機器

次のような方は、使用しない。事故やトラブルの原因になります。

●心臓に障害のある人 ●急性疾患の人 ●有熱性疾患の人 ●血圧異常の人 ●感染性疾患の人 ●結核性疾患の人 ●悪性腫瘍の人 ●顔面神経痛の人 ●妊娠中の人 ●生理中の人 ●アトピー性皮膚炎の人 ●アレルギー体質の人 ●特に肌が敏感な人 ●血友病疾患の人 ●ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人 ●飲酒や薬を服用中の人 ●過度の日焼け直後で赤くヒリヒリし、炎症を起こしている人 ●健康が特にすぐれない人 ●疲労が激しい人 ●化学繊維でかぶれた経験のある人

次のような部位には、使用しない。

●整形手術をした部位 ●眼球および上まぶた ●傷口 ●顔面黒皮症 ●口の中など粘膜の部位 ●ニキビや吹き出物で炎症を起こしている部位 ●感覚、知覚障害を起こしている部位 ●皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位 ●カニやホテリ、物理的刺激による病的なシミのある部位 ●過度の日焼けで炎症を起こしている部位 ●化粧品などで皮膚炎を起こしている部位

※上記以外で判断に迷う場合は医師に相談すること。

Li-ion 充電リサイクルにご協力を

<http://www.jbrc.com>

このマークの商品には、充電池を使用しております。充電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われています。ご使用済の商品の廃棄に際しては、充電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を貼って、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

愛情点検 長年ご使用の電気器具の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか？

●スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
●運転中に異常な音や振動がする。
●こげくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

お客様相談窓口 この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ナビダイヤル TEL.0570 (07)5555 受付時間 平日9:00～17:30
FESTIVAL (全国共通番号) TEL.06 (6262) 3561 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。●当カタログ記載が標準仕様ですが予告なく仕様を一部変更する事があります。●印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。●コズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。なお、店名・ご購入年月日の記載のないものは無効となります。●掲載商品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。●このカタログの内容は2019年11月現在のものです。